

Ventouse en cloche (ronde)

## SAX 30 ED-85 RA



Art.-Nr.: 10.01.19.00172




### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	0,0
Connexion	Adaptateur rect.

SAX 30 ED-85 RA

La ventouse SAX, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	30,70 mm
Diamètre nominal dn	6,75 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	4,5 mm
Diamètre Ds	31,7 mm
Longueur L4	31,80 mm
Diamètre Dmax(S)	35,2 mm

Données de construction SAX 30 ED-85 RA



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00172](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00172)

Art.-Nr.: 10.01.19.00172

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	18,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	39,00 N
Poids propre	37,3 g
Force latérale	38,0 N
Force latérale surface huileuse	41,0 N
Volume	3,200 cm <sup>3</sup>
Taille	30,00
Nombre de soufflets	0,0
Connexion	Adaptateur rect.
Famille de produits	SAX

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.19.00172](http://www.schmalz.com/10.01.19.00172)

