




SAX 80 ED-85 G1/4-IG RP

La ventouse SAX, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.

Données techniques

Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	80,00
Nombre de soufflets	0,0
Connexion	G1/4"-F



Données de construction

Hauteur H	41,30 mm
Diamètre nominal dn	6,75 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	15,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	13,9 mm
Diamètre Ds	81,0 mm
Diamètre Dmax(S)	92,2 mm

Données de construction SAX 80 ED-85 G1/4-IG RP



Art.-Nr.: 10.01.19.00183

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	32,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	270,00 N
Poids propre	48,30 g
Force latérale	192,0 N
Force latérale surface huileuse	269,0 N
Volume	51,000 cm ³
Taille	80,00
Nombre de soufflets	0,0
Connexion	G1/4"-F
Famille de produits	SAX

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**31.12.2026**WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00183