

Art.-Nr.: 10.01.19.00183




SAX 80 ED-85 G1/4-IG RP

ベル型真空パッド SAX: 様々なサイズをラインアップ、接続ニップルがパッドに取り付けられた状態で納品されます。

技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	G1/4-F

デザインデータ




高さ H	41.30 mm
呼び径 dn	6.75 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	15.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	13.9 mm
径 Ds	81.0 mm
径 Dmax(S)	92.2 mm

デザインデータ SAX 80 ED-85 G1/4-IG RP



Art.-Nr.: 10.01.19.00183



技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	32.5 mm
吸着力 (-600mbar)	270.00 N
質量	48.30 g
水平方向の力	192.0 N
水平方向の力 油性表面	269.0 N
ポリウム	51.000 cm ³
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	G1/4-F
製品ファミリー	SAX

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



31.12.2026


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00183

2