



SAX 40 ED-85 G3/8-AG RP

La ventouse SAX, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Connexion	G3/8"-M



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	29,30 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	7,1 mm
Diamètre Ds	41,3 mm
Diamètre Dmax(S)	45,4 mm

Données de construction SAX 40 ED-85 G3/8-AG RP

Art.-Nr.: 10.01.19.00196

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	18,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	69,00 N
Poids propre	30,50 g
Force latérale	49,0 N
Force latérale surface huileuse	71,0 N
Volume	8,500 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Connexion	G3/8"-M
Famille de produits	SAX

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.19.00196

**Fin de série**

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2026**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00196