

Ventosa a campana (tonda)

SAX 40 ED-85 G1/4-AG RP



Art.-Nr.: 10.01.19.00214




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G1/4"-AG

SAX 40 ED-85 G1/4-AG RP

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.



Dati di costruzione

Altezza H	29,30 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	14,5 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	7,1 mm
Diametro Ds	41,3 mm
Diametro Dmax(S)	45,4 mm

Dati di costruzione SAX 40 ED-85 G1/4-AG RP



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00214

Art.-Nr.: 10.01.19.00214

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	69,00 N
Peso	33,50 g
Forza laterale	49,0 N
Forza laterale superficie oleosa	71,0 N
Volume	8,500 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	G1/4"-AG
Famiglia di prodotti	SAX

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**31.12.2026**