


Art.-Nr.: 10.01.20.01260



FST-C 100-HD1

技術資料

属性	価値
取付部品のデザイン	高耐久仕様 1スプリングプラン ジャー
質量	9.000 kg
グリッパーの長さ L	170.00 mm
幅B	170.00 mm
高さ H	50.00 mm
スプリングストロークZ	100.0 mm



デザインデータ FST-C 100-HD1

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	250.00 mm
グリッパーの長さ L2	220.00 mm
グリッパーの長さ L	170.00 mm
幅B1	410.00 mm
幅B2	45.00 mm
幅B	170.00 mm
高さ H1	89.40 mm
高さ H	50.00 mm
スプリングストロークZ	100.0 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.20.01260



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.20.01260

フレキシブルサスペンション

FST-C 100-HD1



Art.-Nr.: 10.01.20.01260



データアクセサリを注文する **10.01.20.01260**

Typ		製品コード
ソレノイドバルブ	EMV 5 24V-DC 3/2 NO	10.05.01.00068
ロボットフランジ	MOD-FLAN 157x120 SBX-C	10.01.20.01274
ロボットフランジ	MOD-FLAN 157x120 SBX-C	10.01.20.01275
比例バルブ	PROP-VENT 24V-DC DC	10.05.05.00104
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.20.01260