

フレキシブルサスペンション FST-C 100-HD1-R




Art.-Nr.: 10.01.20.01500



技術資料

属性	価値
取付部品のデザイン	高耐久仕様 1スプリングプラン ジャー
質量	10.800 kg
構築用	大面積真空グリッパー
グリッパーの長さ L	170.00 mm
幅B	170.00 mm
高さ H	50.00 mm
スプリングストロークZ	100.0 mm

FST-C 100-HD1-R



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	250.00 mm
グリッパーの長さ L2	220.00 mm
グリッパーの長さ L	170.00 mm
幅B1	431.90 mm
幅B2	45.00 mm
幅B	170.00 mm
高さ H1	120.00 mm
高さ H	50.00 mm
スプリングストロークZ	100.0 mm

デザインデータ FST-C 100-HD1-R



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.20.01500



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.20.01500

フレキシブルサスペンション
FST-C 100-HD1-R



Art.-Nr.: 10.01.20.01500



データアクセサリを注文する **10.01.20.01500**

Typ		製品コード
ソレノイドバルブ	EMV 5 24V-DC 3/2 NO	10.05.01.00068
比例バルブ	PROP-VENT 24V-DC DC	10.05.05.00104
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.20.01500