


Art.-Nr.: 10.01.19.00219



SAX 115 ED-85 G1/4-AG RP

ベル型真空パッド SAX: 様々なサイズをラインアップ、接続ニップルがパッドに取り付けられた状態で納品されます。



デザインデータ SAX 115 ED-85 G1/4-AG RP

## 技術資料


真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	115.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	G1/4-M

## デザインデータ

高さ H	42.60 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	14.5 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	20.2 mm
径 Ds	116.0 mm
径 Dmax(S)	129.4 mm



Art.-Nr.: 10.01.19.00219



技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	50.0 mm
吸着力 (-600mbar)	549.00 N
質量	73.00 g
水平方向の力	390.0 N
水平方向の力 油性表面	584.0 N
ポリウム	142.000 cm <sup>3</sup>
サイズ	115.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	G1/4-M
製品ファミリー	SAX

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



31.12.2026


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00219](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00219)

2