

Ventosa a campana (tonda)

SAX 80 ED-85 M10-AG RP




Art.-Nr.: 10.01.19.00224



SAX 80 ED-85 M10-AG RP

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.



Dati di costruzione SAX 80 ED-85 M10-AG RP

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	80,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	M10-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	34,50 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza della filettatura LG1	14,5 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	13,9 mm
Diametro Ds	81,0 mm
Diametro Dmax(S)	92,2 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00224

Art.-Nr.: 10.01.19.00224

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	32,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	270,00 N
Peso	44,00 g
Forza laterale	192,0 N
Forza laterale superficie oleosa	269,0 N
Volume	51,000 cm ³
Misura	80,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	M10-AG
Famiglia di prodotti	SAX

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00224

**Articolo fuori produzione**

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2026**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo

