

Ventosa a campana (tonda)

SAX 100 ED-85 M10-AG RP



Art.-Nr.: 10.01.19.00225




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	100,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	M10-AG

SAX 100 ED-85 M10-AG RP

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.



Dati di costruzione

Altezza H	39,70 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza della filettatura LG1	14,5 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	17,3 mm
Diametro Ds	100,1 mm
Diametro Dmax(S)	111,1 mm

Dati di costruzione SAX 100 ED-85 M10-AG RP



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00225

Art.-Nr.: 10.01.19.00225

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	40,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	412,00 N
Peso	60,00 g
Forza laterale	284,0 N
Forza laterale superficie oleosa	414,0 N
Volume	96,000 cm ³
Misura	100,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	M10-AG
Famiglia di prodotti	SAX

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**31.12.2026**