

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Art.-Nr.: 10.01.24.00002




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	80 x 30

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme diski + bağlantı elemanı içeren sürtünme uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak münferit parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SAOXM tipi çan biçimli vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Ek parça (adım 2) - sürtünme diski üzerine kalıplanmış dahil
- Konektör üst parçası (adım 3) - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt parçası (adım 4)



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	3.00 mm
Yükseklik H	22.40 mm
Kafa uzunluğu Lk	74.30 mm
İç çap d	12.80 mm
Yay stroku Z	6.0 mm
Vantuz genişliği Bs	31.90 mm
Ls	82.10 mm
Bmax(S)	41.50 mm
Bk	24.10 mm

Tasarım verileri SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

Art.-Nr.: 10.01.24.00002

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 045-AR
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Ağırlık	12.2 g
Boyutlar (LxW)	80 x 30
Yanal kuvvet	110.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	134.0 N
Cilt	13.000 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SAOXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.24.00002

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.24.00002