

Ventosa a campana (tonda)

SVE 53 SI-MD-55 SC080




Art.-Nr.: 10.01.19.00255



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 080
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	53,00

SVE 53 SI-MD-55 SC080



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	13,00 mm
Altezza H	60,50 mm
Diametro della testa Dk	23,0 mm
Diametro interno d1	19,6 mm
Diametro interno d	16,00 mm
Diametro Ds	52,1 mm
Altezza H3	14,40 mm

Dati di costruzione SVE 53 SI-MD-55 SC080



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00255

1

Ventosa a campana (tonda)

SVE 53 SI-MD-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.19.00255



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	16,4 g
Misura	53,00
Famiglia di prodotti	SVE

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00255



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00255