

Art.-Nr.: 10.01.27.01764

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	2,70 kW
Spannung bei 50 Hz	330-400V - Drehstrom
Saugvermögen (max.)	100,000 m³/h
Speichervolumen	60,0 l
Funktion	Automatische Entleerung
Länge L	940,00 mm
Breite B	1.000,00 mm
Höhe H	2.200,00 mm


VOC-AD-S-100-A

Das Vacuum Operation Center wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Näherungsschalter, Vakuum-Manometer, Filtereinsatz, Siebeinsatz, Öl, Quetschventil, Zubehör, Vakuum-Pumpe

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	1.000,00 mm
Länge L	940,00 mm
Breite B	1.000,00 mm
Höhe H	2.200,00 mm
Außendurchmesser D1	32,0 mm
Außendurchmesser D	32,00 mm



Konstruktionsdaten VOC-AD-S-100-A



Art.-Nr.: 10.01.27.01764

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.27.01764**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.27.01764**

Typ		Artikelnummer
Näherungsschalter	NAEH-SCHA 24V-DC	21.01.09.00060
Vakuummanometer	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Zubehör	ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3	22.09.03.00024
Vakuumpumpe	EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3	10.03.02.00094
Filtereinsatz (rund)	FILT-EINS 77x90 PE WAS-ABS	10.07.01.00310
Siebeinsatz	SIEB-EINS 36x 50 VOC	10.01.27.01621
Öl	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Quetschventil	QV G1-IG	10.05.06.00086
Quetschventil	QV G3/8-IG	10.05.06.00085

