

Art.-Nr.: 10.01.29.00361




SNG-AP 10 0.8 V 10

ニードルグripper SNG-APIは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- ニードルグripper SNG-API: 幅広い針径とストロークをラインアップ

スペアパーツ: 針セット、本体カバー

アクセサリ: 取付プレート、ホルダー、改造キット、ワンタッチホースコネクタ (L字型)



デザインデータ SNG-AP 10 0.8 V 10

## 技術資料

| 属性               | 値             |
|------------------|---------------|
| 針の本数             | 10            |
| 針の径              | 0.8 mm        |
| 圧力範囲 (作動圧) [bar] | 3.0 ~ 6.0 bar |
| 針のストローク Z(NA)    | 10.0 mm       |

## デザインデータ

| 属性                   | 値         |
|----------------------|-----------|
| グripperの長さ L2        | 22.00 mm  |
| グripperの長さ L         | 80.00 mm  |
| 幅 B                  | 35.00 mm  |
| 高さ H2                | 64.40 mm  |
| 高さ H                 | 105.50 mm |
| スレッド G1              | M5-F      |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 29.0 mm   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 29.0 mm   |
| 挿入角度 W(E)            | 45.0 °    |
| 針のストローク Z(NA)        | 10.0 mm   |

Art.-Nr.: 10.01.29.00361



## 技術資料

| 属性             | 値             |
|----------------|---------------|
| 質量             | 225.0 g       |
| 設置位置           | BEL           |
| 針の本数           | 10            |
| 針の径            | 0.8 mm        |
| オプション仕様        | ストローク調整機能     |
| 圧力範囲（作動圧）[bar] | 3.0 ~ 6.0 bar |
| 作動温度           | 5 ~ 75 °C     |
| 製品ファミリー        | SNG-AP        |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.29.00361](http://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00361)



## データアクセサリを注文する 10.01.29.00361

| Typ                |                               | 製品コード          |
|--------------------|-------------------------------|----------------|
| 取付けプレート            | BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG | 10.01.29.00403 |
| ホルダーシステム           | HTS-A2 SNG AP/AE OP           | 10.01.29.00622 |
| ホルダーシステム           | HTS-A3 SNG AP/AE OP           | 10.01.29.00619 |
| ホルダーシステム           | HPS-SNG 2M6 AP/AE OP          | 10.01.29.00666 |
| 改造キット              | SET SNG AP-Sensor             | 10.01.29.00400 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W M5-AG 6                 | 10.08.02.00296 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE M5-AG 6                | 10.08.02.00201 |
| 真空ホース (メートル)       | VSL 6-4 PU MI-TR              | 10.07.09.00002 |



## スペアパーツの注文データ 10.01.29.00361

| Typ                      |                         | 製品コード          |
|--------------------------|-------------------------|----------------|
| ニードルグリッパー SNG向けスペアパーツセット | ERS SNG-AP/AE 10        | 10.01.29.00420 |
| ニードルグリッパー SNG向けスペアパーツセット | ERS SNG-AP/AE 10 0.8 10 | 10.01.29.00407 |

