



SAX 30 ED-85 G1/4-AG

ベル型真空パッド SAX: 様々なサイズをラインアップ、接続ニップルがパッドに取り付けられた状態で納品されます。

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | エラストドゥールED   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 85.0 Shore A |
| サイズ          | 30.00        |
| 折りたたみ式本数     | 0.0          |
| 接続           | G1/4-M       |



## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 26.00 mm |
| 呼び径 dn       | 6.10 mm  |
| スレッド G1      | G1/4"-M  |
| グリップの長さ LG1  | 14.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 22.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 4.5 mm   |
| 径 Ds         | 31.7 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 35.2 mm  |

デザインデータ SAX 30 ED-85 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.19.00335



## 技術資料

| 属性            | 値                     |
|---------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質      | エラストドゥールED            |
| 材質の硬度 [ショアA]  | 85.0 Shore A          |
| 最小ワーク半径（凸部）   | 18.0 mm               |
| 吸着力（-600mbar） | 39.00 N               |
| 質量            | 32.50 g               |
| 水平方向の力        | 38.0 N                |
| 水平方向の力 油性表面   | 41.0 N                |
| ボリューム         | 3.200 cm <sup>3</sup> |
| サイズ           | 30.00                 |
| 折りたたみ式本数      | 0.0                   |
| 接続            | G1/4-M                |
| 製品ファミリー       | SAX                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.19.00335](http://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00335)