

Dati tecnici


Attributo	Valore
Numero aghi	6
Diametro dell'ago	0,8 mm
Funzione supplementare	Corsa variabile
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Corsa ago Z(NA)	5,0 mm

SNG-V 6 0.8 V-S-5

La pinza di presa ad aghi SNG-V viene fornito come componente pronto per il collegamento.

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, superficie di presa

Accessori disponibili: piastra di fissaggio (BEF-PL), sistema di supporto (HTS)



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	115,00 mm
Larghezza B	15,00 mm
Altezza H	39,80 mm
Filettatura G1	M5-IG
Griglia forata X1	29,0 mm
Griglia forata X2	29,0 mm
Angolo d'innesto W(E)	30,0 °
Corsa ago Z(NA)	5,0 mm
Filettatura G4	M5-IG
Filettatura G3	M5-IG

Dati di costruzione SNG-V 6 0.8 V-S-5

Art.-Nr.: 10.01.29.00555

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	85,0 g
Numero aghi	6
Diametro dell'ago	0,8 mm
Funzione supplementare	Corsa variabile
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	SNG-V
Posizione di installazione	Qualsiasi

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.29.00555

**Ordinare gli accessori dati 10.01.29.00555**

Typ		codice articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Sistema di supporto	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Sistema di supporto	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Sistema di supporto	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.29.00555**

Typ		codice articolo
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-V 6 0.8 5	10.01.29.00556

