

Art.-Nr.: 10.01.29.00600



SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5


ニードルグリッパー SNG-Vは組立済みで納品されます。

スペアパーツ: 針セット、把持面交換パーツ  
 アクセサリ: 取付プレート (BFE-PL)、ホルダー (HTS)

## 技術資料

属性	価値
針の本数	10
針の径	1.5 mm
オプション仕様	ストローク調整可能、中央に穴
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.0 ~ 7.0 bar
針のストローク Z(NA)	7.0 mm

## デザインデータ



デザインデータ SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5

属性	価値
グリッパーの長さ L	167.00 mm
幅 B	37.00 mm
高さ H	56.00 mm
スレッド G1	M5-F
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	10.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	29.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	20.0 mm
挿入角度 W(E)	30.0 °
針のストローク Z(NA)	7.0 mm

# ニードルグリッパー SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5



Art.-Nr.: 10.01.29.00600

## 技術資料

属性	値
質量	289.0 g
針の本数	10
針の径	1.5 mm
オプション仕様	ストローク調整可能、中央に穴
圧力範囲（作動圧） [bar]	3.0 ~ 7.0 bar
作動温度	5 ~ 60 °C
製品ファミリー	SNG-V
設置位置	どんなものでも

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.29.00600](http://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00600)

## データアクセサリを注文する 10.01.29.00600

Typ		製品コード
取付けプレート	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
取付けプレート	BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00093
ホルダーシステム	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
ホルダーシステム	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
ホルダーシステム	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
ワンタッチホスコネクタ (L字型)	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296

## スペアパーツの注文データ 10.01.29.00600

Typ		製品コード
ニードルグリッパー SNG向けスペア パーツセット	ERS SNG-V-CH 10 1.5 7	10.01.29.00612
ニードルグリッパー SNG向けスペア パーツセット	ERS SNG-V-CH 10 1.5 7	10.01.29.00613