

Art.-Nr.: 10.01.30.00031




SAUG-FL SCG 60 POM

Kuru gıdalar için akış tutucu SCG iki parçalı olarak tasarlanmıştır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- Akış tutucu (adım1) - eksenel veya yana montaj için mevcuttur
- Vantuz (adım 2)

Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakor



Tasarım verileri SAUG-FL SCG 60 POM

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poloksimetilen POM
Çalışma sıcaklığı maks.	80.0 °C
İnşaat kullanımı	Akış tutucu
Yükseklik H	9.50 mm
Dış çap D	60.00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	9.50 mm
Dış çap D	60.00 mm
Dış G1	M37x1-F
Dış uzunluğu LG1	6.8 mm



Art.-Nr.: 10.01.30.00031

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poloksimetilen POM
Ağırlık	16.0 g
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Hava tüketimi	l/min
Hava tüketimi [m³/h]	m³/h
Vakum debisi	l/min
Vakum debisi [m³/h]	m³/h
Tutma kuvveti	4 ... 20 N
Ürün ailesi	SAUG-SCG

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.30.00031**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.30.00031**

Typ	Ürün numarası
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG 10.01.30.00092
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG 10.01.30.00359
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG 10.01.30.00170
Akış tutucu (mod)	SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG 10.01.30.00360

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00031