

Çan vantuz (yuvarlak)

## SAX 50 ED-85 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.19.00356




SAX 50 ED-85 G3/8-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAX vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipelini ile birlikte teslim edilir.

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Boyut                      | 50,00        |
| Körük Sayısı               | 0,0          |
| Bağlantı                   | G3/8"-M      |



Tasarım verileri SAX 50 ED-85 G3/8-AG

### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 29,60 mm |
| Nominal çap dn     | 6,10 mm  |
| Diş G1             | G3/8"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 12,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 22,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 8,4 mm   |
| Çap Ds             | 51,5 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 58,4 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00356](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00356)

Art.-Nr.: 10.01.19.00356

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Elastodur ED           |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 85,0 Shore A           |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25,0 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 109,00 N               |
| Ağırlık                            | 31,70 g                |
| Yanal kuvvet                       | 74,0 N                 |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey           | 110,0 N                |
| Cilt                               | 15,200 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 50,00                  |
| Körük Sayısı                       | 0,0                    |
| Bağlantı                           | G3/8"-M                |
| Ürün ailesi                        | SAX                    |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.19.00356](http://www.schmalz.com/10.01.19.00356)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00356](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00356)