


Art.-Nr.: 10.01.30.00136



SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale	Polietereeterchetone
Classe di potenza	E100
Lunghezza L	146,00 mm
Larghezza B	146,00 mm
Altezza H	40,00 mm
Eiettori compatti di forma	Funzione di soffiaggio
Forma	Scarico assiale dell'aria
Numero di eiettori	1

Il pinza di presa per wafer SWGm viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Pinze di presa per wafer SWGm – disponibile in diversi misuri, con aria di scario assiale o laterale

Parti di ricambio disponibili: superficie ventosa

Accessori disponibili: sistema di supporto, modulo aspirante / assorbimento, modulo con ventose flottanti, valvola elettromagnetica, piastra flangiata, condotto di scarico, unità aria di scarico



Dati di costruzione SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	146,00 mm
Larghezza B	146,00 mm
Altezza H2	10,50 mm
Altezza H	40,00 mm
Diametro interno d1	4,0 mm
d2	14,0 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	M4-IG
Griglia forata X1	46,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.30.00136



Dati tecnici


Attributo	Valore
Peso	275,0 g
Misura	6,00
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 3,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 75 °C
Consumo d'aria	60 ... 120 l/min
Consumo d'aria [m³/h]	m³/h
Capacità di aspirazione	190 ... 350 l/min
Capacità di aspirazione [m³/h]	m³/h
Forza di presa	12 ... 43 N
Forma	Scarico assiale dell'aria
Famiglia di prodotti	SWGm




Art.-Nr.: 10.01.30.00136




Dati sulle prestazioni




Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio




Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione




Consumo d'aria



Forza di presa



Livello di pressione acustica "free suction" a varie pressioni di esercizio



Livello di pressione acustica pezzo afferrato a varie pressioni di esercizio



Art.-Nr.: 10.01.30.00136

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm	22.00	35.00	44.00	53.00	65.00

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65	160.00	180.00	200.00	220.00	235.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40	190.00	240.00	280.00	315.00	350.00

**Consumo d'aria**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm	60.00	77.00	90.00	108.00	120.00

**Forza di presa**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm-5 115x115x65	10.00	16.00	24.00	30.00	35.00
SWGm-6 146x146x65	12.00	19.00	26.00	35.00	43.00

**Livello di pressione acustica "free suction" a varie pressioni di esercizio**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65	72.00	75.00	78.00	80.00	82.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40	66.00	71.00	74.50	77.00	79.00



Art.-Nr.: 10.01.30.00136

**Livello di pressione acustica pezzo afferrato a varie pressioni di esercizio**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65	63.00	68.00	72.00	75.00	77.00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40	67.00	70.00	73.00	76.00	78.00

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.00136**Ordinare gli accessori dati 10.01.30.00136**

Typ		codice articolo
Sistema di supporto	HTR-UNI SWGm	10.01.30.00117
Sistema di supporto	HTR M8x1-IG SWGm	10.01.30.00118
Sistema di supporto	HTR M12x1-IG SWGm	10.01.30.00119
Modulo aspirante / assorbimento	SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm	10.01.30.00121
Modulo con ventosa flottanti	SBSm 14 90-3 4/2 0	10.01.01.12912
Valvola elettromagnetica pressione	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00288
Valvola elettromagnetica pressione	EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00289
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Condotto di scarico	ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG	10.01.30.00087

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.00136**

Typ		codice articolo
Superficie ventosa	SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK	10.01.30.00126

