

Ventosa a campana (tonda)

SAX 30 ED-85 M10-AG




Art.-Nr.: 10.01.19.00368



SAX 30 ED-85 M10-AG

La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.



Dati di costruzione SAX 30 ED-85 M10-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	30,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	M10-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	26,00 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza della filettatura LG1	14,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	4,5 mm
Diametro Ds	31,7 mm
Diametro Dmax(S)	35,2 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00368

Art.-Nr.: 10.01.19.00368

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	18,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	39,00 N
Peso	33,00 g
Forza laterale	38,0 N
Forza laterale superficie oleosa	41,0 N
Volume	3,200 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	0,0
Connessione	M10-AG
Famiglia di prodotti	SAX

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00368

