



SAX 115 ED-85 M16-AG

ベル型真空パッド SAX: 様々なサイズをラインアップ、接続ニップルがパッドに取り付けられた状態で納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	115.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	M16-M



デザインデータ SAX 115 ED-85 M16-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	42.60 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッド G1	M16-M
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	20.2 mm
径 Ds	116.0 mm
径 Dmax(S)	129.4 mm

Art.-Nr.: 10.01.19.00379



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	50.0 mm
吸着力（-600mbar）	549.00 N
質量	76.00 g
水平方向の力	390.0 N
水平方向の力 油性表面	584.0 N
ボリューム	142.000 cm ³
サイズ	115.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	M16-M
製品ファミリー	SAX

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.19.00379

