

Çan vantuz (yuvarlak)

## SAX 50 ED-85 RA



Art.-Nr.: 10.01.19.00382




### Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Boyut	50,00
Körük Sayısı	0,0
Bağlantı	Rectangular adapter

SAX 50 ED-85 RA

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAX vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



### Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	34,30 mm
Nominal çap dn	6,75 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	8,4 mm
Çap Ds	51,5 mm
Uzunluk L4	31,80 mm
Çap Dmax(S)	58,4 mm

Tasarım verileri SAX 50 ED-85 RA



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00382](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00382)

1

Çan vantuz (yuvarlak)

## SAX 50 ED-85 RA



Art.-Nr.: 10.01.19.00382



### Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	109,00 N
Ağırlık	39,50 g
Yanal kuvvet	74,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	110,0 N
Cilt	15,200 cm <sup>3</sup>
Boyut	50,00
Körük Sayısı	0,0
Bağlantı	Rectangular adapter
Ürün ailesi	SAX

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.19.00382](http://www.schmalz.com/10.01.19.00382)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00382](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00382)