

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	50,00

SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55

Le préhenseur à flux SCGS est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes suivantes sont nécessaires pour le commander :

- Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour un montage latéral
- Ventouse (étape 2)

Accessoires disponibles : raccord à vis à poussoir



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	31,50 mm
Diamètre extérieur D1	51,0 mm
Diamètre nominal dn	18,90 mm
Filetage G1	M20x1-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	4,2 mm
Diamètre Ds	50,3 mm
Diamètre Dmax(S)	51,5 mm
Diamètre Dmax(N)	25,0 mm

Données de construction SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55



Ventouse (ronde)

SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55



Art.-Nr.: 10.01.30.00915



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	24,3 g
Taille	50,00
Famille de produits	SAUG-SCGS



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.30.00915



Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **01.12.2025**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.30.01094 SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B**



Données de commande des pièces de rechange 10.01.30.00915

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	FLSA 50 NBR-ESD-55	10.01.06.04388



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00915