

Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00916



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	20,00

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65

La pinza di presa di flusso SCGS è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Pinza di presa di flusso (1° passo) – disponibile per il montaggio laterale
- Ventosa (2° passo)

Accessorio: raccordo a innesto



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	19,60 mm
Diametro esterno D1	22,0 mm
Diametro nominale dn	11,00 mm
Filettatura G1	M20x1-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Freccia elastica Z	1,5 mm
Diametro Ds	21,4 mm
Diametro Dmax(S)	23,0 mm
Diametro Dmax(N)	25,0 mm

Dati di costruzione SAUG-SCGS 20 SI-HD-65



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00916

1

Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 20 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00916



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	15,9 g
Misura	20,00
Famiglia di prodotti	SAUG-SCGS



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.00916



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2025**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.30.01103 SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B**



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.00916

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto SI-HD (tondo)	FLSA 20 SI-HD-65	10.01.06.03888



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00916