

Ventosa (tonda)

## SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00918



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	40,00

SAUG-SCGS 40 SI-HD-65

La pinza di presa di flusso SCGS è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Pinza di presa di flusso (1° passo) – disponibile per il montaggio laterale
- Ventosa (2° passo)

Accessorio: raccordo a innesto



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	27,80 mm
Diametro esterno D1	41,0 mm
Diametro nominale dn	18,90 mm
Filettatura G1	M20x1-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Freccia elastica Z	3,7 mm
Diametro Ds	40,5 mm
Diametro Dmax(S)	41,5 mm
Diametro Dmax(N)	25,0 mm

Dati di costruzione SAUG-SCGS 40 SI-HD-65



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00918

1

Ventosa (tonda)

## SAUG-SCGS 40 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00918



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	21,2 g
Misura	40,00
Famiglia di prodotti	SAUG-SCGS



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.30.00918](http://www.schmalz.com/10.01.30.00918)



### Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2025**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.30.01105 SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B**



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.30.00918

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto SI-HD (tondo)	10.01.06.03886



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00918](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00918)

2