

Art.-Nr.: 10.01.30.01001

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Poloxyméthylène POM
Construction de l'utilisation	Préhenseur à flux (modulaire)
Hauteur H	22,00 mm
Diamètre extérieur D	59,50 mm


SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Le préhenseur à flux SFG est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complète (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour montage latéral

Ventouse (étape 2)

Pièces de rechange disponibles : Ventouses plates FLSA

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	36,00 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H	22,00 mm
Diamètre extérieur D	59,50 mm
Diamètre intérieur d	17,50 mm

Données de construction SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM



Surface de ventouse

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM



Art.-Nr.: 10.01.30.01001



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Poloxyméthylène POM



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.30.01001



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01001