




SPL-HT 90 ST G1/4-IG

La placa de ventosa SPL-HT (junta anular + alojamiento) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SPL-HT – disponible en diversos diámetros
- Alojamiento de acero inoxidable – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPL-HT



Datos de diseño SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Tejido de silicato ST
Tamaño	90,00
Temperatura de trabajo máx.	600,0 °C
Conexión	G1/4-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	39,00 mm
Diámetro nominal dn	7,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	8,0 mm
Diámetro Ds	90,0 mm
Tamaño de la llave SW3	46,0 mm
Diámetro Dmax(S)	111,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.23.00007

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Tejido de silicato ST
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	1.060,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	320,00 N
Peso	675,0 g
Volumen	25,000 cm ³
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar	32,0 l/min
Tamaño	90,00
Temperatura de trabajo máx.	600,0 °C
Familia de productos	SPL-HT

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.23.00007

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.23.00007**

Typ	n
Junta anular p. placa ventosa SPL	DR-SPL-HT 90 ST
	10.01.23.00016

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.23.00007**

Typ	n
Junta anular p. placa ventosa SPL	DR-SPL-HT 90 ST
	10.01.23.00016

