

Art.-Nr.: 10.01.24.00001




SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	60 x 20

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme diski + bağlantı elemanı içeren sürtünme uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak münferit parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SAOXM tipi çan biçimli vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Ek parça (adım 2) - sürtünme diski üzerine kalıplanmış dahil
- Konektör üst parçası (adım 3) - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt parçası (adım 4)



Tasarım verileri SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	3.00 mm
Yükseklik H	21.90 mm
Kafa uzunluğu Lk	60.00 mm
İç çap d	12.80 mm
Yay stroku Z	4.5 mm
Vantuz genişliği Bs	18.70 mm
Ls	61.80 mm
Bmax(S)	24.00 mm
Bk	20.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.24.00001

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 045-AR
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10.0 mm
Ağırlık	7.2 g
Boyutlar (LxW)	60 x 20
Yanal kuvvet	44.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	62.0 N
Cilt	5.000 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SAOXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.24.00001

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.24.00001