

SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

Art.-Nr.: 10.01.24.00003




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	100 x 40

SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme disk + bağlantı elemanı içeren sürtünme uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak münferit parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SAOXM tipi çan biçimli vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Ek parça (adım 2) - sürtünme disk üzerine kalıplanmış dahil
- Konektör üst parçası (adım 3) - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt parçası (adım 4)



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	3.40 mm
Yükseklik H	29.30 mm
Kafa uzunluğu Lk	89.90 mm
İç çap d	15.20 mm
Yay stroku Z	7.3 mm
Vantuz genişliği Bs	41.60 mm
Ls	101.80 mm
Bmax(S)	51.00 mm
Bk	32.30 mm

Tasarım verileri SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR



Art.-Nr.: 10.01.24.00003

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 055-AR
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	32.5 mm
Ağırlık	21.9 g
Boyutlar (LxW)	100 x 40
Yanal kuvvet	135.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	156.0 N
Cilt	24.000 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SAOXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.24.00003

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.24.00003