

Art.-Nr.: 10.01.24.00023



技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	ブレーキフット
接続	RA
ニップル材質	アルミ

SAOXM 100x40 ED-85 RA

ベル型真空パッド SAOXMは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- ベル型真空パッド SAOXM: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- インサート: ブレーキフット付き
- 上部コネクタ: 様々なネジ径をラインアップ
- 下部コネクタ

スペアパーツ: 真空パッドSAOXM、ブレーキフット付きインサート、上部コネクタ (取付ネジ)、下部コネクタ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	38.20 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スプリングストロークZ	7.3 mm
グリッパの長さ L4	31.80 mm
真空パッド幅 Bs	41.60 mm
Ls	101.80 mm
スパナサイズ SW3	6.0 mm
Lmax.(S)	109.00 mm
Bmax(S)	51.00 mm

デザインデータ SAOXM 100x40 ED-85 RA



Art.-Nr.: 10.01.24.00023

 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	32.0 mm
吸着力 (-600mbar)	173.00 N
質量	62.1 g
サイズ (LxW)	100 x 40
水平方向の力	135.0 N
水平方向の力 油性表面	156.0 N
ボリューム	24.000 cm ³
製品ファミリー	SAOXM

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.24.00023

 スペアパーツの注文データ 10.01.24.00023

Typ		製品コード
シュマルツコネクタインサート	SC-I 055 AR-FDC	10.01.24.00011
長円ベル型真空パッド	SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR	10.01.24.00003
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 055-AR RA L	10.01.06.03169