


Art.-Nr.: 10.01.24.00030

**Dati tecnici**


|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED        |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85,0 Shore A        |
| Funzione supplementare ventosa  | Elemento di attrito |
| Connessione                     | M14x1.5-AG          |
| Materiale del nipplo            | Alluminio           |

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa a campana del tipo SAOXM – parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni
- Innesto - incluso elemento di attrito iniettato
- Connettore parte superiore – disponibile con diverse filettature
- Connettore parte inferiore

Parti di ricambio disponibili: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Inserto, Connettore parte superiore (Schmalz-Connector-Adattatore), Connettore parte inferiore (Schmalz-Connector-Vite)

**Dati di costruzione**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Altezza H                          | 31,80 mm   |
| Diametro nominale dn               | 4,10 mm    |
| Filettatura G1                     | M14x1,5-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1    | 8,0 mm     |
| Misura della chiave SW1            | 22,0 mm    |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 4,0 mm     |
| Freccia elastica Z                 | 6,0 mm     |
| Larghezza ventosa Bs               | 31,90 mm   |
| Ls                                 | 82,10 mm   |
| Misura della chiave SW3            | 5,0 mm     |
| Lmax.(S)                           | 88,00 mm   |
| Bmax(S)                            | 41,50 mm   |

Dati di costruzione SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG



Art.-Nr.: 10.01.24.00030

**Dati tecnici**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Elastodur ED           |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 85,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 20,0 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 105,00 N               |
| Peso                                       | 49,00 g                |
| Dimensione (lxl)                           | 80 x 30                |
| Forza laterale                             | 110,0 N                |
| Forza laterale superficie oleosa           | 134,0 N                |
| Volume                                     | 13,000 cm <sup>3</sup> |
| Famiglia di prodotti                       | SAOXM                  |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.24.00030**

| Typ                          |                            | Numero articolo |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Ventosa a campana (ovale)    | SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR | 10.01.24.00002  |
| Schmalz-Connector-Inserto    | SC-I 045 AR-FDC            | 10.01.24.00010  |
| Schmalz-Connector-Adattatore | SC-A 045-AR M14x1.5-AG L   | 10.01.06.03137  |
| Schmalz-Connector-Vite       | SC-S 045 L                 | 10.01.06.02740  |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.24.00030**

| Typ                       |                            | Numero articolo |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| Ventosa a campana (ovale) | SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR | 10.01.24.00002  |
| Schmalz-Connector-Inserto | SC-I 045 AR-FDC            | 10.01.24.00010  |

