

ロボットフランジ VEE-QCM 67



Art.-Nr.: 10.01.36.00123




VEE-QCM 67

フランジベース VEE-QCMはすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

最大吸込量	60.000 m ³ /h
グripperの長さ L1	67.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
Dmk	46.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジの本数	8



デザインデータ VEE-QCM 67

デザインデータ

グripperの長さ L1	67.00 mm
グripperの長さ L	54.00 mm
外径 D1	55.0 mm
外径 D2	25.0 mm
外径 D	25.40 mm
スレッド G1	G1/8"-F
スレッド G2	M4-M
グripperの長さ LG2	8.6 mm
Dmk	46.0 mm



技術資料

接続

バヨネット式接続



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00123

ロボットフランジ
VEE-QCM 67



Art.-Nr.: 10.01.36.00123



発注データ アクセサリ **10.01.36.00123**

Typ		本数
ソレノイドバルブ圧	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00288
ロボットフランジ	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
ロボットフランジ	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
ロボットフランジ	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
ロボットフランジ	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
ロボットフランジ	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
ロボットフランジ	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00123