



Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Ek fonksiyonlu vantuz	Sürtünme diski
Bağlantı	G3/8-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme diski + bağlantı elemanı içeren kesici uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SAOXM tipi çan biçimli vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Ek parça - kalıplanmış sürtünme diski dahil
- Konektör üst parçası - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt kısmı

Mevcut yedek parçalar: vantuz SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector üst parçası (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector alt parçası (Schmalz-Connector-Screw)



Tasarım verileri SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG

Tasarım verileri

Yükseklik H	29,80 mm
Nominal çap dn	4,10 mm
Diş G1	G3/8"-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	19,0 mm
Anahtar boyutu SW2	4,0 mm
Yay stroku Z	4,5 mm
Vantuz genişliği Bs	18,70 mm
Ls	61,80 mm
Anahtar boyutu SW3	5,0 mm
Lmaks.(S)	67,00 mm
Bmax(S)	24,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.24.00036



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	56,00 N
Ağırlık	27,00 g
Boyutlar (LxW)	60 x 20
Yanal kuvvet	44,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	62,0 N
Cilt	5,000 cm ³
Ürün ailesi	SAOXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.24.00036

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (oval)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR
Schmalz-Konnektör-Ekleme	SC-I 045 AR-FDC
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 045-AR G3/8-AG L
Schmalz-Konnektör-Vida	SC-S 045 L



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.24.00036

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (oval)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR
Schmalz-Konnektör-Ekleme	SC-I 045 AR-FDC

