




VEE-QCMV HF 2 13 22

### Dati tecnici

| Attributo         | Valore         |
|-------------------|----------------|
| Diametro nominale | 1,3 mm         |
| Numero di fasi    | 2              |
| Forma             | Flusso elevato |



Dati di costruzione VEE-QCMV HF 2 13 22

### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore    |
|---------------------------------|-----------|
| Lunghezza L2                    | 91,80 mm  |
| Lunghezza L                     | 144,60 mm |
| Larghezza B                     | 55,00 mm  |
| Altezza H1                      | 67,00 mm  |
| Altezza H                       | 51,90 mm  |
| Diametro esterno D              | 25,40 mm  |
| Diametro interno d              | 8,00 mm   |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG  |
| Filettatura G2                  | M4-AG     |
| Lunghezza della filettatura LG2 | 8,6 mm    |



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.36.00200](http://www.schmalz.com/10.01.36.00200)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00200](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00200)

Art.-Nr.: 10.01.36.00200

**Ordinare gli accessori dati 10.01.36.00200**

| Typ                                |                            | codice articolo |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Valvola elettromagnetica pressione | EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P | 10.05.01.00288  |
| Piastra flangiata (tondo)          | FLAN-PL 55x7.5-AB1         | 10.01.30.00015  |
| Piastra flangiata (tondo)          | FLAN-PL 55x7.5-EL1         | 10.01.30.00208  |
| Piastra flangiata (tondo)          | FLAN-PL 55x9.5-JP1         | 10.01.30.00194  |
| Piastra flangiata (tondo)          | FLAN-PL 63x10.5-AD1        | 10.01.30.00016  |
| Piastra flangiata (tondo)          | FLAN-PL 63x11.5-UNI        | 10.01.30.00017  |
| Piastra flangiata (tondo)          | FLAN-PL 80x12-ST1          | 10.01.30.00167  |
| Ventosa                            | RFBP 50 50 BA SPB2         | 10.01.45.00096  |
| Ventosa                            | RFBP 100 58 BA SPB2        | 10.01.45.00091  |
| Ventosa                            | RFBP 100 58 BA O10         | 10.01.45.00092  |
| Ventosa                            | RFBP 120 120 BA SPB2       | 10.01.45.00085  |
| Ventosa                            | RFBP 120 120 BA O10        | 10.01.45.00086  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.36.00200**

| Typ                 |                | codice articolo |
|---------------------|----------------|-----------------|
| Module di eiettore  | SEP HF 2 13 22 | 10.02.01.01347  |
| Cappuccio di tenuta | SHC 2 22       | 10.02.01.01430  |

