


Art.-Nr.: 10.01.27.01883




NLS 431x276x615 AD F EIP

Der Abscheider NLS wird anschlussfertig geliefert. Die elektronische Integration in das Bussystem hat kundenseitig zu erfolgen. Auf Anfrage kann ein Funktionsbaustein zur Verfügung gestellt werden.

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	15,000 kg
Funktion	Automatische Entleerung
Kommunikation	EtherNet/IP
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-1,00 ... 0,50 bar
Länge L	431,00 mm
Breite B	276,00 mm
Höhe H	615,00 mm
Spannung	24V - DC
Zulassung	UL/CSA
Betätigung	Fremdgesteuert



Konstruktionsdaten NLS 431x276x615 AD F EIP

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	431,00 mm
Breite B	276,00 mm
Höhe H	615,00 mm



Technische Daten

Attribut	Wert
Anwendung	Ansteuerung über EtherNet/IP-Netzwerkmodul, Funktionsbaustein auf Anfrage



Art.-Nr.: 10.01.27.01883

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.27.01883**Bestelldaten Zubehör 10.01.27.01883**

Typ		Artikelnummer
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 48-38 PU-DS-AS TR	10.07.09.00031
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00016

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.27.01883**

Typ		Artikelnummer
Strömungsventil	SVK G3/8-IG	10.01.27.01662
Näherungsschalter	NAEH-SCHA NO 250V	10.01.27.01851
Näherungsschalter	NAEH-SCHA NC 250V	10.01.27.01852
Siebeinsatz	SIEB-EINS 24x 41 NLS	10.01.27.01862
Schalldämpfer (rund)	SD G3/8-AG 20x56 SEG	10.02.01.00905
Elektromagnetventil	EMVP 6 24V-DC 3/2 NC	10.05.02.00293
Elektromagnetventil	EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC	10.05.02.00294
Quetschventil	QV G3/8-IG	10.05.06.00085
Quetschventil	QV G3/4-IG	10.05.06.00093
Dichtelement (rund)	DR-10x50 NBR	10.05.06.00113
Kugelventil	KVZ 8 2/2	10.05.08.00018
Vakuum-/Druckschalter	VSi VP10 D M12-4	10.06.02.00798
Vakuummanometer	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

