

Art.-Nr.: 10.01.27.01969



VAGG 10 AC3 30 MD

真空ユニットVAGGは、接続すればすぐに使える製品として供給されます。

利用可能なスペアパーツ：真空ゲージ、油/オイル/含油、スペアパーツセットフロート、消耗品セット真空ポンプ、真空ポンプ


利用可能なアクセサリ：真空ホース

技術資料

属性	価値
吸込量（最大）	10.000 m ³ /h
タンク容量	30.0 l

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	746.00 mm
幅 B	360.00 mm
高さ H	733.00 mm
外径 D1	14.0 mm
外径 D2	7.2 mm
外径 D	12.00 mm



デザインデータ VAGG 10 AC3 30 MD

Art.-Nr.: 10.01.27.01969



技術資料

属性	値
最大真空	930 mbar
吸込量 (最大)	10.000 m³/h
製品仕様	手動で空にする
現在の種類	三相電流



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.27.01969



データアクセサリを注文する 10.01.27.01969

Typ	Artikelnummer
真空分配機	VTR-ZF 8x 1TN MAN/KVZ 10.01.27.00126



スペアパーツの注文データ 10.01.27.01969

Typ	Artikelnummer
スペアパーツ	ERS VAGG 6-63 10.01.27.01456
	EVE-OG 10 AC3 10.03.02.00111
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-OG-10 10.03.02.00114
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555 27.02.01.00055
フィルターインサート	SIEB-EINS 18x 32 VAGG 10.01.27.01993
チューブ (丸) (機械加工)	ROHR 40x3x90 VC-SYS 10.01.27.00471
	HUPE 42.5x43.5 S017 SW 21.05.05.00059

