

Art.-Nr.: 10.01.29.00392




SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

La garra de agujas eléctricas SNGi-AE se suministra montada. El producto se compone de:

- Garra del tipo SNGi-AE – disponible con agujas en diversos diámetros y carreras de las agujas

Repuestos disponibles: cuña de agujas, cubierta

Accesorios disponibles: placa de fijación, sistema de soporte, cable de conexión, distribuidor de conexiones



Datos de diseño SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL

Datos técnicos

Atributo	Valor
Comunicación	IO-Link (Class B)
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	0,8 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Carrera de las agujas Z(NA)	10,0 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	87,50 mm
Longitud L2	22,00 mm
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	35,00 mm
Altura H2	51,50 mm
Altura H	151,50 mm
Rosca G1	M5-HE
Rosca G2	M12x1-MA
Altura H3	94,50 mm
Cuadrícula de orificios X1	29,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.29.00392

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Modelo de protección IP	IP 53
Consumo actual	900,00 mA
Peso	515,0 g
Tensión DC	24 V - DC
Número de agujas	10
Diámetro de aguja	0,8 mm
Función adicional	Recorrido variable
Temperatura de uso	5 ... 50 °C
Familia de productos	SNGi-AE

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.29.00392

**Pedir accesorios de datos 10.01.29.00392**

Typ		n
Cable de conexión	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Cable de conexión	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Cable de conexión	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Distribuidor de conexiones	ASV IO-L-A B-M12-5 2x5-M12-4	10.02.02.04336
Placa de fijación	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Sistema de soporte	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Sistema de soporte	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.29.00392**

Typ		n
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-AP/AE 10	10.01.29.00420
Set de repuestos garra de agujas	ERS SNG-AP/AE 10 0.8 10	10.01.29.00407


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00392