


presa a vuoto ad area

# FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P F G60

Art.-Nr.: 10.01.38.00491




## Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	4,300 kg
Raccordi di forma	Dritto
Funzione supplementare di una presa ad area	Filtro
Lunghezza L	838,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Famiglia di prodotti	FMP
Disposizione	5R36

FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P F G60

- Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
- Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
- Integrati nella piastra di chiusura
- Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	798,00 mm
Lunghezza L	838,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	128,20 mm
Altezza H2	33,00 mm
Altezza H	82,70 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Lunghezza L3	90,00 mm
Larghezza B3	21,60 mm
Altezza H3	7,70 mm

Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma

Dati di costruzione FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P F G60



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00491](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00491)

1

presa a vuoto ad area

# FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00491



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	4,300 kg
Funzione supplementare di una presa ad area	Filtro
Numero di celle di aspirazione	110
Capacità di aspirazione richiesta per $p_u = -0,25$ bar	600,0 l/min
Famiglia di prodotti	FMP
Disposizione	5R36
con	Filtro
Elemento di tenuta	Ventose
Forza di presa a -250 mbar	280,00 N

Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di ingresso dell'aria compressa di 5,5 bar / Forza di presa: Con un vuoto di -0,25 bar e l'occupazione completa della pinza di presa con un pezzo tipico dell'applicazione (pannello di legno con superficie strutturata) / Potenza di aspirazione richiesta: Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dell'FMP) a un vuoto di -0,25 bar, ma al massimo il 135 % del volume di aspirazione specificato. 135 % del volume di aspirazione specificato



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.38.00491](http://www.schmalz.com/10.01.38.00491)



## Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2027**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00491](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00491)

2

presa a vuoto ad area

# FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P F G60

Art.-Nr.: 10.01.38.00491



## Dati di ordinazione accessori 10.01.38.00491

Typ	Numero articolo
Coperchio (complesso)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP
Valvola elettromagnetica	EMVP 50 24V-DC 3/2 NO
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, rigida	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, rigida	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, rigida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, rigida	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, rigida	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Sospensione, rigida	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Modulo flangiata	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP
Kit fissaggio interruttore	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)
Kit pezzi di fissaggio	SET FXC-FMC
Kit pezzi di fissaggio	SET FXP-FMP
Kit pezzi di fissaggio	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20
Filtro della polvere	STF 60 P 4.5 SSD
Manometro per vuoto	VAM 40 V U BAR
Unità valvola	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR
Vacuostato (mont)	VS-MONT 50x15.8x25 VS
Vacuostato (mont)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP
Distributore per vuoto	VTR-SL 3x RST60
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V
Attacco di tubo flessibile, flesso	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP
Attacco di tubo flessibile, diritto	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP
Piastra di chiusura (mont)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.38.00491

Typ	Numero articolo
Lamiera maschera	MASK-FOL SW90 798 5R36 FXP-FMP



presa a vuoto ad area

# FMP-SW90 838 5R36 SPB2-20P F G60

Art.-Nr.: 10.01.38.00491



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.00491

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SPB2 20 SI-40 P F	10.01.38.00465



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00491](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00491)