


Art.-Nr.: 10.01.30.00117



HTR-UNI SWGm

### Données techniques

| Attribut                      | Valeur                               |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Construction de l'utilisation | Préhenseur de cellule photovoltaïque |
| Longueur L                    | 30,90 mm                             |
| Largeur B                     | 14,00 mm                             |
| Raccord de traverse           | Support universel                    |



Données de construction HTR-UNI SWGm

### Données de construction

| Attribut             | Valeur   |
|----------------------|----------|
| Longueur L           | 30,90 mm |
| Largeur B2           | 11,00 mm |
| Largeur B            | 14,00 mm |
| Hauteur H2           | 3,60 mm  |
| Hauteur H            | 8,00 mm  |
| Diamètre intérieur d | 1,60 mm  |
| Filetage G4          | M4-M     |



### Données techniques

| Attribut                                      | Valeur |
|-----------------------------------------------|--------|
| Poids propre                                  | 8,2 g  |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar    |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00117](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00117)

Art.-Nr.: 10.01.30.00117



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.30.00117](http://www.schmalz.com/10.01.30.00117)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00117](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00117)