



Art.-Nr.: 10.01.30.00193



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Polyétheréthercétone
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	gaufres humides
Longueur L	115,00 mm
Largeur B	115,00 mm
Hauteur H	65,00 mm
Forme	Air d'échappement latéral

SWGm-5S W 115x115x65 PEEK



## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	115,00 mm
Largeur B	115,00 mm
Hauteur H2	10,50 mm
Hauteur H	65,00 mm
Diamètre intérieur d1	4,5 mm
d2	14,0 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Filetage G1	G 1/8"-F
Filetage G2	M4-F
Espacement des trous X1	46,0 mm

Données de construction SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Art.-Nr.: 10.01.30.00193



## Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	250,0 g
Taille	5,00
Plage de pression (pression de service) [bar]	1,0 ... 3,0 bar
Température de travail	°C
Consommation d'air	60 ... 120 l/min
Consommation d'air [m <sup>3</sup> /h]	m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration	160 ... 235 l/min
Capacité d'aspiration [m <sup>3</sup> /h]	m <sup>3</sup> /h
Forme	Air d'échappement latéral
Famille de produits	SWGm-WET



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.30.00193](http://www.schmalz.com/10.01.30.00193)

