


garra de vacío

STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK



Art.-Nr.: 10.01.30.00477



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Polietere tercetona
Función adicional plano aspirante	Adaptador de cambio rápido
Longitud L	100,00 mm
Anchura B	55,00 mm
Altura H	26,90 mm

STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK

La garra para vidrio fino STGG se suministra montada.

Garra disponible en diversas dimensiones con generación de vacío integrada (1xE100 o QCMV) o con conexión para generación de vacío externa (QCM)

Accesorios disponibles: sistema del aire de extractor, sistema de soporte, módulo de aspiración / absorción, módulo de ventosa flotante, placa de bridas

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	100,00 mm
Anchura B	55,00 mm
Altura H2	10,50 mm
Altura H	26,90 mm
d2	14,0 mm
Rosca G2	M4-HE

Datos de diseño STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00477

garra de vacío

STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK



Art.-Nr.: 10.01.30.00477



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	120,0 g
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Temperatura de uso	5 ... 60 °C
Consumo de aire	l/min
Capacidad de aspiración	l/min
Fuerza de retención	N
Familia de productos	STGG



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00477



Pedir accesorios de datos 10.01.30.00477

Typ		n
Sistema de soporte	HTR M12x1-IG SWGm	10.01.30.00119
Sistema de soporte	HTR M8x1-IG SWGm	10.01.30.00118
Sistema de soporte	HTR-UNI SWGm	10.01.30.00117
Módulo de ventosa flotante	SB5m 14 90-3 4/2 90	10.01.01.13171
Módulo de aspiración / absorción	SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm	10.01.30.00121
Módulo de bridas	VEE-QCM 53	10.01.36.00122
Módulo de vacío	VEE-QCMV HV 2 07 13	10.01.36.00199



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00477