


Art.-Nr.: 10.01.30.00518



技術資料


属性	価値
材質	PEEK
サイズ	13.00
ステージ本数	2
グripperの長さ L	170.00 mm
幅B	105.00 mm
高さ H	67.40 mm
デザインコンパクトエジェクタ	高真空圧タイプ

STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

ディスプレイガラス用グripper STGGは組立済みで納品されます。

真空発生器内蔵型 (1xE100/QCMV) または外部真空接続型 (QCM) をご用意しています。

アクセサリ: 排気エア接続コネクタ、ホルダー、吸着パッドモジュール、非接触パッド、取付用フランジブラケット



デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	170.00 mm
幅B	105.00 mm
高さ H2	10.50 mm
高さ H	67.40 mm
外径 D2	97.0 mm
d2	14.0 mm
内径d	6.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
スレッドG2	M4-IG
Dmk	46.0 mm

デザインデータ STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK

Art.-Nr.: 10.01.30.00518

技術資料

属性	値
質量	450.0 g
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.0 ~ 5.0 bar
作動温度	5 ~ 60 °C
エア消費量	18 ... 28 l/min
吸込量	31 ~ 38 l/min
保持力	85 ~ 160 N
製品ファミリー	STGG

各作業圧で実現する真空度

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...E100	20.00	36.00	50.00	61.00	70.00
STGG...QCMV	150.00	180	227	260	278

様々な到達真空圧での吸込量

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...E100	160.00	178.00	197.00	212.00	231.00
STGG...QCMV	31	33	34.7	36.3	38

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...QCMV	31	33	34.7	36.3	38

エア消費量

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...E100	60.00	75.00	90.00	108.00	120.00
STGG...QCMV	18	22	23.5	26.5	28

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...QCMV	18	22	23.5	26.5	28

Art.-Nr.: 10.01.30.00518



保持力

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...100x55...QCMV	30	39	45	50	58
STGG...170x105...QMV	83	105	120	138	157



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.30.00518



データアクセサリを注文する **10.01.30.00518**

Typ		製品コード
ロボットフランジ	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
ロボットフランジ	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
ロボットフランジ	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
ロボットフランジ	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
ロボットフランジ	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
ロボットフランジ	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
ホルダーシステム	HTR M12x1-IG SWGm	10.01.30.00119
ホルダーシステム	HTR M8x1-IG SWGm	10.01.30.00118
ホルダーシステム	HTR-UNI SWGm	10.01.30.00117
非接触パッドモジュール	SBSm 14 90-3 4/2 0	10.01.01.12912
吸着パッドモジュール	SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm	10.01.30.00121



スペアパーツの注文データ **10.01.30.00518**

Typ		製品コード
エリアグリッパー	STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK	10.01.30.00478