

Art.-Nr.: 10.01.30.00519



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale	Polietereeterchetone
Misura	51,00
Funzione supplementare di una presa ad area	Modulo flangia QCM
Lunghezza L	100,00 mm
Larghezza B	55,00 mm
Altezza H	67,40 mm

STGG 100x55 QCM 51 PEEK

La pinza di presa per vetro sottile STGG viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Pinza di presa disponibile in diversi misuri con generazione del vuoto integrata (1xE100 o QCMV) o con attacco per generazione del vuoto esterna (QCM)

Accessori disponibili: unità aria di scarico, sistema di supporto, modulo aspirante / assorbimento, modulo con ventosa flottanti, piastra flangiata



Dati di costruzione STGG 100x55 QCM 51 PEEK

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	100,00 mm
Larghezza B	55,00 mm
Altezza H2	10,50 mm
Altezza H	67,40 mm
Diametro esterno D2	112,0 mm
d2	14,0 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	M4-IG
Dmk	46,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.30.00519




Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	325,0 g
Portata max.	20,000 m ³ /h
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	5 ... 60 °C
Consumo d'aria	l/min
Capacità di aspirazione	l/min
Forza di presa	N
Famiglia di prodotti	STGG



Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...QCM	150	180	227	260	278



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.00519



sistema di presa a vuoto ad area

STGG 100x55 QCM 51 PEEK



Art.-Nr.: 10.01.30.00519



Ordinare gli accessori dati 10.01.30.00519

Typ		codice articolo
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Sistema di supporto	HTR M12x1-IG SWGm	10.01.30.00119
Sistema di supporto	HTR M8x1-IG SWGm	10.01.30.00118
Sistema di supporto	HTR-UNI SWGm	10.01.30.00117
Modulo con ventosa flottanti	SBSm 14 90-3 4/2 90	10.01.01.13171
Modulo aspirante / assorbimento	SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm	10.01.30.00121



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.00519

Typ		codice articolo
presa a vuoto ad area	STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK	10.01.30.00477



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00519