


Art.-Nr.: 10.01.30.00520

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Material	Polietere tercetona
Función adicional plano aspirante	Módulo de brida QCM
Longitud L	170,00 mm
Anchura B	105,00 mm
Altura H	67,40 mm

STGG 170x105 QCM PEEK

La garra para vidrio fino STGG se suministra montada.

Garra disponible en diversas dimensiones con generación de vacío integrada (1xE100 o QCMV) o con conexión para generación de vacío externa (QCM)

Accesorios disponibles: sistema del aire de extractor, sistema de soporte, módulo de aspiración / absorción, módulo de ventosa flotante, placa de bridas

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	170,00 mm
Anchura B	105,00 mm
Altura H2	10,50 mm
Altura H	67,40 mm
Diámetro exterior D2	112,0 mm
d2	14,0 mm
Diámetro interior d	12,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Rosca G2	M4-HE
Dmk	46,0 mm


Datos de diseño STGG 170x105 QCM PEEK



Art.-Nr.: 10.01.30.00520

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	475,0 g
Flujo máx.	20,000 m³/h
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Temperatura de uso	5 ... 60 °C
Consumo de aire	... l/min
Capacidad de aspiración	l/min
Fuerza de retención	N
Familia de productos	STGG

**Datos de rendimiento**

Vacío ejecutable a distintas presiones operativas

**Vacío ejecutable a distintas presiones operativas**

Typ	1	1.5	2	2.5	3
STGG...QCM	150	180	227	260	278

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.30.00520WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00520

Art.-Nr.: 10.01.30.00520



Pedir accesorios de datos 10.01.30.00520

Typ		n
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Placa de bridas (redonda)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Sistema de soporte	HTR M12x1-IG SWGm	10.01.30.00119
Sistema de soporte	HTR M8x1-IG SWGm	10.01.30.00118
Sistema de soporte	HTR-UNI SWGm	10.01.30.00117
Módulo de ventosa flotante	SB5m 14 90-3 4/2 0	10.01.01.12912
Módulo de aspiración / absorción	SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm	10.01.30.00121



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.30.00520

Typ		n
garra de vacío	STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK	10.01.30.00478



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00520