

Art.-Nr.: 10.01.30.01083

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	20,00
Hauteur H	22,50 mm

SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Le préhenseur à flux SCG pour les produits alimentaires secs est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

- Préhenseur à flux SCG (étape 1) - disponible pour le montage sur axe ou latéral
- Ventouses (étape 2)

Accessoires disponibles : raccord à vis emboîtable

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	22,50 mm
Diamètre nominal dn	15,00 mm
Filetage G1	M37x1-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	21,5 mm
Diamètre Dmax(S)	25,0 mm
Diamètre Dmax(N)	39,6 mm

Données de construction SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01083

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	15,4 g
Taille	20,00
Nombre de soufflets	1,5
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Consommation d'air	l/min
Consommation d'air [m³/h]	m³/h
Capacité d'aspiration	l/min
Capacité d'aspiration [m³/h]	m³/h
Force de préhension	N
Famille de produits	SAUG-SCG

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.30.01083

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.30.01083**

Typ	num
Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince	BCG 20 NBR-ESD-55 SC085
	10.01.06.04573

