


Art.-Nr.: 10.01.30.01087

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	20,00

SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B

La pinza di presa di flusso SCGS è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Pinza di presa di flusso (1° passo) – disponibile per il montaggio laterale
- Ventosa (2° passo)

Accessorio: raccordo a innesto

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H	22,50 mm
Diametro nominale dn	15,00 mm
Filettatura G1	M20x1-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	21,5 mm
Diametro Dmax(S)	25,0 mm
Diametro Dmax(N)	25,0 mm

Dati di costruzione SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B



Ventosa (tonda)

SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B



Art.-Nr.: 10.01.30.01087



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	9,4 g
Misura	20,00
Famiglia di prodotti	SAUG-SCGS



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.01087



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.01087

Typ	codice articolo
Ventosa a soffiello per SCG(S)-pinza	BCG 20 SI-MD-55 SC085
	10.01.06.04558



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.01087