



技術資料

ノズル径	0.6 mm
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
質量	2.500 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
エア消費量 [l/min]	250.0 l/min
真空発生器の実現	マルチステージエジェクタ SEMP
製品仕様：グリッパー	フィルター付き
材質種類	スポンジオープン、高さ2 x 10 mm
吸引セルの本数	110
製品仕様エリアグリッパー	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
グリッパーの長さ L	442.00 mm
幅B	130.00 mm
製品ファミリー	FXP
アレンジメント	5R18


FXP-S-SW60 442 5R18 O10O10 F

- 真空グリッパー FXP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド



Art.-Nr.: 10.01.38.00933



デザインデータ

グリップーの長さ L2	402.00 mm
グリップーの長さ L	442.00 mm
幅 B	130.00 mm
高さ H1	109.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	70.00 mm
グリップーの長さ L3	154.00 mm
幅 B3	21.60 mm
高さ H3	7.70 mm
高さ H4	5.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	90.0 mm
バルブタイプ	SW
高さ H5	28.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが 1,234 mmおよび 1,432 mmの真空グリップーは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FXP-S-SW60 442 5R18 O10O10 F



技術資料

質量	2.500 kg
エア消費量 [l/min]	250.0 l/min
製品仕様：グリップー	フィルター付き
材質種類	スポンジオープン、高さ2 x 10 mm
吸引セルの本数	110
製品仕様エリアグリップー	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
最大吸込量	1,050.0 l/min
製品ファミリー	FXP
アレンジメント	5R18
供給電圧	24V - DC
と	フィルター
吸着面	スポンジ
250 mbarでの吸着力	340.00 N

ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55%



31.12.2027


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00933

Art.-Nr.: 10.01.38.00933



発注データ アクセサリ 10.01.38.00933

Typ		本数
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
ロボットフランジ	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
ロボットフランジ	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
真空スイッチ	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
取付セット、リードスイッチ	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
取付セット	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
取付セット	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
取付セット	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x120x10 FXP-FMC	10.01.21.00313
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
真空スイッチ	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485



発注データ スペアパーツ 10.01.38.00933

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS FXP-S-SEMP-50 DECKEL	10.01.38.02190
マスキングフォイル	MASK-FOL SW60 402 5R18 FXP-FMP	10.01.38.00637
サイレンサ(箱型)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



エリアグリッパー

FXP-S-SW60 442 5R18 O10O10 F



Art.-Nr.: 10.01.38.00933



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.00933

Typ		本数
シーリングプレート搭載	DI-PL 442-5R18 LL-12x5 O10O10 F	10.01.38.00622



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00933