

Modulo flangiata
VEE-QCM 67



Art.-Nr.: 10.01.36.00123




VEE-QCM 67

Il modulo flangia VEE-QCM viene fornito come prodotto finito per connessione.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Portata max.	60,000 m ³ /h
Lunghezza L1	67,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Dmk	46,0 mm
Numero di fori	8



Dati di costruzione VEE-QCM 67

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	67,00 mm
Lunghezza L	54,00 mm
Diametro esterno D1	55,0 mm
Diametro esterno D2	25,0 mm
Diametro esterno D	25,40 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	M4-AG
Lunghezza della filettatura LG2	8,6 mm
Dmk	46,0 mm



Dati tecnici

Attributo	Valore
Connessione	Coll della baionetta



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00123

Art.-Nr.: 10.01.36.00123



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.36.00123



Ordinare gli accessori dati 10.01.36.00123

Typ		codice articolo
Valvola elettromagnetica pressione	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00288
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086

