




VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	0,7 mm
Funzione supplementare di un eiettore	Silenziatore
Numero di fasi	2
Forma	Vuoto elevato



Dati di costruzione VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	89,00 mm
Lunghezza L	133,10 mm
Larghezza B	55,00 mm
Altezza H1	53,00 mm
Altezza H	37,90 mm
Diametro esterno D	25,40 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	M4-AG
Lunghezza della filettatura LG2	7,6 mm

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.36.00206WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00206

Art.-Nr.: 10.01.36.00206

**Ordinare gli accessori dati 10.01.36.00206**

Typ		codice articolo
Valvola elettromagnetica pressione	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00288
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.36.00206**

Typ		codice articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498
Module di eiettore	SEP HV 2 07 13	10.02.01.01394
Cappuccio di tenuta	SHC 2 13 SD	10.02.01.01426

